

Poduszka

ROHO® Contour Select®



POZYCJONOWANIE * OCHRONA SKÓRY * STABILIZACJA * PROSTOTA

Zastosowanie:

- dla osób wymagających wysokiego poziomu ochrony skóry
- dla osób o asymetrycznej sylwetce
- dla osób wymagających dodatkowego pozycjonowania
- dla osób wymagających wzmocnienia stabilizacji postawy



Właściwości i korzyści:

Regulowana poduszka: Dostosowuje się do kształtu (nawet nietypowego) sylwetki użytkownika i do sposobu siedzenia.

Niska waga: Dzięki swojej niewielkiej wadze, poduszka CONTOUR SELECT® nie zwiększa znacząco obciążenia wózka.

Pielęgnacja: Poduszka może być łatwo czyszczona przy pomocy mydła i wody. Pokrowiec nadaje się do prania w pralce automatycznej.

Naprawy: Odporne na starzenie tworzywo neoprenowe może być w razie potrzeby naprawione przy pomocy latek.

Swobodny przepływ powietrza: Wolna przestrzeń pomiędzy komorami poduszki pozwala na swobodną cyrkulację powietrza, dzięki czemu powierzchnia skóry użytkownika ma zapewnione zdrowe i chłodne środowisko.

FUNKcjONALNOŚĆ

Jeżeli potrzebujesz funkcjonalnej poduszki, to poduszka CONTOUR SELECT® jest doskonałym wyborem. Specjalnie dobrany kształt poduszki ustawia miednicę użytkownika z tyłu wózka, jednocześnie umiejscawiając ją w centrum poduszki. Połączenie profilowanego kształtu odpowiadającego konturom ciała oraz opatentowanego systemu ISOFLO® to gwarancja stabilnej postawy, komfortu i ochrony skóry.

PROSTOTA I WSZECHSTRONNOŚĆ

Odwzorowujący obrys ciała kształt poduszki pozwala użytkownikowi usiąść w podobnej pozycji i z takim samym wsparciem za każdym razem, gdy przesiada się on na wózek. Jednocześnie dzięki systemowi ISOFLO® poduszka nie wymaga każdorazowej regulacji. W razie wystąpienia takiej potrzeby poduszkę można dostosować w prosty sposób.

WYGODA

Wszystkie regulacje mogą być dokonywane w czasie gdy użytkownik siedzi na poduszce.

Poduszka

ROHO® Contour Select®

W zestawie:

Poduszka pneumatyczna ROHO® Contour Select®, elastyczny pokrowiec, pompka ręczna, zestaw naprawczy, instrukcja obsługi.

Materiał:

Trwałe tworzywo neoprenowe, trudnopalne, odporne na tłuszcz.

Wymiary:

Dla wózków o szerokości od 38 do 51 cm.

Waga:

W zależności od rozmiaru, średnio 1,6 kg.

Maksymalna waga użytkownika:

Bez ograniczeń.

Gwarancja:

36 miesięcy.

